



WNA300B

IP55

Inter Cubyko volet-roulant assoc. Blanc

Caractéristiques techniques

Matières

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Interrupteur unipolaire
--	-------------------------

Matières

Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de commutation	Avec verrouillage mécanique et électrique pour empêcher la commande des deux côtés
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Mode d'installation	Pour fixation par vis

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui