



WNA300B



**cubyko Shutter switch with arrow symbol composable white IP55**

**Technische karakteristieken**

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010

**Bediening en signalisatie**

Jaloezieschakelaar/-impulsdrukknop	Schakelaar enkelpolig
------------------------------------	-----------------------

**Materiaal**

Afwerking oppervlakte	Mat
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Schakelstroom	10 A
Schakelstroom	10 A

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP55
Type slot	Zonder slot

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Schakelmodus	Met mechanische en elektrische vergrendeling als blokkering tegen indrukken van beide kanten
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Montagewijze	Met montageadapter

**Aansluiting**

Type connector/stekker	Draaivergrendeling
------------------------	--------------------

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja