



WNA300B



ΚΟΥΒΥΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΛΩΝ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικά

Χρώμα	Λευκό
Κωδικός RAL	9010

Έλεγχοι και ενδείξεις

Τύπος διακόπτη ρολών	μονοπολικός διακόπτης
----------------------	-----------------------

Υλικά

Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Τάση

Ονομαστική τάση	250 V
-----------------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
----------------	------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
---------------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Λειτουργία διακόπτη	Με μηχανικό και ηλεκτρικό κλείδωμα για την αποφυγή αμοιβαίας ενεργοποίησης
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Τρόπος εγκατάστασης	Για βιδωτή στερέωση

Κατάλληλο για

cubbyco	
---------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι