



EKR0600LE2

Nivb Edelstahlkassette R06 für 6 Inst-geräte Ltg-auslass eckig Höhe i/a 38/43mm

Technische Eigenschaften

Form

Form	Rund
------	------

Abmessungen

Einbautiefe	115 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Höhe	115 mm
Nenngroße	215 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursysteme)	R06
--------------------------------	-----

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	38 mm
---------------------------------	-------

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätbecher	Ja
---	----

Einsatzbedingungen

Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last)	3 kN
Vertikale Last auf kleine Oberfläche	1,5 kN

Ausstattung

Anzahl der einbaubaren Geräte	6
Anzahl der Gerätbecher	2
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Installation, Montage

Geeignet für Bodenvertiefungen	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Silber
Werkstoff	Edelstahl
Farbe	Edelstahl

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja
-----------------------------	----

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Abbildungen | Zeichnungen

