



EKR0600LE2

Caractéristiques techniques

Forme

Forme	Rond
-------	------

Dimensions

Profondeur de montage	115 mm
Diamètre d'installation	215 mm
Hauteur	115 mm
Taille nominale	215 mm

Configuration

Taille de l'installation (installations sous le sol)	R06
--	-----

Dimensions

Profondeur pour la mise en place de revêtement	38 mm
--	-------

Equipement

Support d'appareil pour intégration de boîtes d'encastrement	Oui
--	-----

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	1.5 kN

Equipement

Nombre d'appareils pouvant être installés	6
Nombre de boîte d'appareillage	2
Nombre de sorties de câbles	1

Installation, montage

Compatible avec l'installation en plancher creux	Oui
Compatible avec l'installation sur faux plancher	Oui

Matière

Couleur sortie de conduit	Argent
Matière	Acier inoxydable
Couleur	Acier inoxydable

Fonctions

Compatible avec les canaux sous le plancher	Oui
---	-----

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK10
Indice de protection IP	IP20
Indice de protection IP en état inutilisé	IP30

Illustrations | dessins

