



EKR0600LE2

tehalit.VE-EE Pokrywa uchylna EKR06 fi215 gres/płytką 38/43mm stal nierdzewna

#### Właściwości techniczne

##### Kształt

Kształt	Okrągły
---------	---------

##### Wymiary

Zakres głębokości wbudowania	115 mm
Średnica wbudowania	215 mm
Wysokość	115 mm
Rozmiar nominalny	215 mm

##### Konfiguracja

Wielkość instalacji (instalacje podpodłogowe)	R06
-----------------------------------------------	-----

##### Wymiary

Grubość wgłębienia dywanu	38 mm
---------------------------	-------

##### Sprzęt

Wspornik na uchwycie puszk	Tak
----------------------------	-----

##### Warunki użytkowania

Obciążenie pionowe przyłożone na dużej powierzchni (duże obciążenie)	3 kN
Obciążenie pionowe przyłożone na małej powierzchni	1,5 kN

##### Sprzęt

Liczba wbudowanych urządzeń	6
Liczba skrzynek wyjściowych	2
Liczba wyprowadzeń kablowych	1

##### Instalacja, montaż

Nadaje się do montażu we wnęce podłogowej	Tak
Nadaje się do montażu w podniesionej podłodze	Tak

##### Materiały

Kolor wyprowadzenia kablowego	Srebrny
Materiał	Stal szlachetna
Kolor	Stal szlachetna

##### Funkcje

Do kanałów podpodłogowych	Tak
---------------------------	-----

##### Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK10
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Klasa ochrony w stanie nieużywanym	IP30

Ilustracje | Rysunki

