



M59518014

**Inneneck schnittkasierend PVC zu Leitungsführungskanal LF 25x25mm braun**

**Technische Eigenschaften**

**Zubehör**

Art des Zubehörs	Haubenformteile
------------------	-----------------

**Einstellungen**

Winkelbereich	90 - 90
---------------	---------

**Abmessungen**

Höhe	25 mm
Breite	25 mm

**Werkstoff**

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche	Unbehandelt
Farbe	Braun
RAL Nummer	8014

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK07
-------------------	------

**Normen**

Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12	Nein
--	------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 60 °C
--------------------	------------

**Ausstattung**

Mit Schutzfolie	Nein
-----------------	------

**Abbildungen | Zeichnungen**

