



WL3122

Utičnica RTV-SAT prolazna, srebrna

Tehničke karakteristike

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža stezaljkama Vijčani spoj
---------------	-------------------------------------

Prigušivanje

Gubitak pri 2150 MHz	8 dB
Gubitak pri 860 MHz	10 dB

Veza

Vrsta priključka/utikača	Prolazna utičnica
--------------------------	-------------------

Frekvencija

Frekvencijski pojas	5 - 2400 MHz
Broadband tehnologija	5 - 2400 MHz

Oprema

Broj izlaza	3
-------------	---

Materijali

Materijal	Metal Plastika
Boja	Srebrna
RAL kod	9006

Instalacija, montaža

Montiranje na	PŽ montaža
---------------	------------

Tekst

Nosač ploča/nosiviprsten	Sa potpornim prstenom
--------------------------	-----------------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da