



WL3123

## Utičnica RTV-SAT prolazna, crna

### Tehničke karakteristike

#### Povezivost

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Vrsta montaže | Montaža stezaljkama<br>Vijčani spoj |
|---------------|-------------------------------------|

#### Prigušivanje

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Gubitak pri 2150 MHz | 8 dB  |
| Gubitak pri 860 MHz  | 10 dB |

#### Veza

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Vrsta priključka/utikača | Prolazna utičnica |
|--------------------------|-------------------|

#### Frekvencija

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Frekvencijski pojas   | 5 - 2400 MHz |
| Broadband tehnologija | 5 - 2400 MHz |

#### Oprema

|             |   |
|-------------|---|
| Broj izlaza | 3 |
|-------------|---|

#### Materijali

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materijal | Metal<br>Plastika |
| Boja      | Crna              |
| RAL kod   | 9004              |

#### Instalacija, montaža

|               |            |
|---------------|------------|
| Montiranje na | PŽ montaža |
|---------------|------------|

#### Tekst

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Nosač ploča/nosiviprsten | Sa potpornim prstenom |
|--------------------------|-----------------------|

#### Održivost

|                   |    |
|-------------------|----|
| Bez halogena      | Da |
| REACH-bez SVHC    | Da |
| Usklađeno sa RoHS | Da |