




WL3123

**Zásuvka TV+R+SAT průchozí, černá mat**

**Technické vlastnosti**

**Konektivita**

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Druh montáže | Upevnění svorkou<br>Šroubovací přípojka |
|--------------|-----------------------------------------|

**Oslabení**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Připojovací tlumení při 2150 MHz | 8 dB  |
| Připojovací tlumení při 860 MHz  | 10 dB |

**Připojení**

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Průchozí zásuvka |
|------------------------|------------------|

**Frekvence**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Šířka frekvenčního pásma | 5 - 2400 MHz |
|--------------------------|--------------|

**Vybavení**

|               |   |
|---------------|---|
| Počet výstupů | 3 |
|---------------|---|

**Materiál**

|          |                    |
|----------|--------------------|
| Materiál | Kov<br>Umělá hmota |
| Barva    | Černá              |
| Kód RAL  | 9004               |

**Instalace, montáž**

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

**Udržitelnost**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |