




41238982



Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz S.1/B.3/B.7 weiß, glänzend

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Nennspannung 250 - 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Weiß

RAL Nummer 1013

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Einbautiefe 32 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung

Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Abdeckung Zentralplatte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz

Anschlussart Mit Schraub-Liftklemmen

Geeignet für

Berker S.x/B.x

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
-------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----