



M66869010

LFH, T- en kruisstuk voor goot 60x110 mm, helderwit

Technische eigenschappen

Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 110 mm |

Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

Materiaal

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Materiaal               | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)<br>Polycarbonaat (PC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld                                                 |
| Kleur                   | Helderwit                                                   |
| RAL-code                | 9010                                                        |

Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Afbeeldingen | tekeningen

