



289110



Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung 230 - 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Konnektivität

Dimmung DALI Nein

Abmessungen

Achsdurchmesser 4 mm
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 40 mm

Elektrischer Strom

Steuerstrom 50 - 50 mA
Schaltstrom 6 A

Texte

Beleuchtung Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
Anschlussart Mit Schraubklemmen
Sicherung Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung)
Mit Ersatzsicherung

Geeignet für

K.x / Q.x / R.x / S.x / B.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja
RoHS-konform Ja