



289110



Drehpotenziometer 1-10 V Hauselektronik

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
------------------	-------------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Konnektivität

Dimmung DALI	Nein
--------------	------

Abmessungen

Achsdurchmesser	4 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	40 mm

Elektrischer Strom

Steuerstrom	50 - 50 mA
Schaltstrom	6 A

Texte

Beleuchtung	Z. B. für Leuchtstofflampen und NV-Halogenlampen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Sicherung	Kurzschlussfest und überlastsicher (Feinsicherung) Mit Ersatzsicherung

Geeignet für

Berker K.x / Berker Q.x / Berker R.x / Berker S.x/B.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja