




85141173



## Drukknop-opzetmod. 1-v, berker K.5, edelstaal

### Technische eigenschappen

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Spanning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Nominale spanning | 12 - 12 V |
|-------------------|-----------|

#### Materiaal

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Kleur                   | RVS                |
| Afwerking oppervlakte   | Mat                |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt             |
| Materiaal               | RVS<br>Thermoplast |

#### Compatibiliteit

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Geschikt met schakelaar | Ja  |
| Geschikt voor dimmer    | Ja  |
| Geschikt voor jaloezie  | Nee |

#### Teksten

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Beveiliging | Met demontagebeveiliging |
|-------------|--------------------------|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |