



85141173



Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

#### Tehničke karakteristike

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Napon

Nazivni napon 12 - 12 V

##### Materijali

Boja Nehrđajući čelik

Obrada površine Mat

Obrada Lakirano

Materijal Nehrđajući čelik  
Termoplastika

##### Kompatibilnost

Pogodno za žaluzine Ne

Prikladno sa prekidačem Da

Prikladno za dimer Da

##### Tekst

Zaštita Sa zaštitom od demontaže

##### Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da