




85141173

Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-5 - 45 °C
-------------------	------------

Napon

Nazivni napon	12 - 12 V
---------------	-----------

Materijali

Boja	Nehrđajući čelik
Obrada površine	Mat
Obrada	Lakirano
Materijal	Nehrđajući čelik Termoplastika

Kompatibilnost

Pogodno za žaluzine	Ne
Prikladno sa prekidačem	Da
Prikladno za dimer	Da

Tekst

Zaštita	Sa zaštitom od demontaže
---------	--------------------------

Održivost

Usklađeno sa REACH	Da
Usklađeno sa RoHS	Da