



B03123



Angolo esterno per minicanali TMC / TMU bianco AEM 30x10 W

Caratteristiche tecniche

Serie

Altezza	10 mm
Larghezza	30 mm

Impostazioni

Range regolazione dell'angolo	90 - 90
-------------------------------	---------

Materiali

Materiale	Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS)
Colore	Bianco
Codice RAL	9001

Protezione

Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP40

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	15 - 60 °C
-------------------------	------------

Adatto per

02 TMC 30x10 / 02 TMU 30x10

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si

Illustrazioni | Disegni

