



GD213SF



Kapsling förmonterad 2 x 13 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

**Tekniska egenskaper**

**Installation, montering**

Montering Utanpåliggande montering

**Kapacitet**

Antal moduler 26

**Elektrisk ström**

Märkström 63 A

**Dimensioner**

Djup 103 mm

Höjd 375 mm

Bredd 250 mm

Antal breddenheter 13

**Skydd, dörr**

Låsbar Nej

Dörr/lock transparent Nej

**Material**

RAL-kod 9010

Färg Vit

Material Plast

**Utrustning**

Antal ljusgrupper 6

Antal rader 2

Antal skenor 2

Med ringledningstransformator Nej

Med vägguttag Nej

**Säkerhet**

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP30

**Kompatibilitet**

Spisgrupp lämplig som starkströmgrupp Nej

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja