



GD213SF



Kapsling förmonterad 2 x 13 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

#### Tekniska egenskaper

##### Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

##### Kapacitet

Antal moduler	26
---------------	----

##### Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

##### Dimensioner

Djup	103 mm
Höjd	375 mm
Bredd	250 mm
Antal breddenheter	13

##### Skydd, dörr

Låsbar	Nej
Dörr/lock transparent	Nej

##### Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast

##### Utrustning

Antal ljusgrupper	6
Antal rader	2
Antal skenor	2
Med ringledningstransformator	Nej

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----