



LF6006087030

LF, T- en kruisstuk voor goot 60x60 mm, grijs

Technische karakteristieken

Afmetingen

| | |
|----------|--------|
| Hoogte | 60 mm |
| Breedte | 57 mm |
| Meting a | 170 mm |

Toebehoren

| | |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

Normen

| | |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

Materiaal

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Kleur | Grijs |
| RAL-kleur | 7030 |

Veiligheid

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

Uitrusting

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|

Configuratie

| | |
|-------------|-----|
| Overlappend | Nee |
|-------------|-----|

Geschikt voor

| | |
|----------|--|
| LF 60x60 | |
|----------|--|

Duurzaamheid

| | |
|---------------|----|
| Halogeenvrij | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform | Ja |