



B02469



**Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 80x60 W**

**Caratteristiche tecniche**

**Impostazioni**

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Range regolazione dell'angolo | 70 - 120 |
|-------------------------------|----------|

**Serie**

|           |       |
|-----------|-------|
| Altezza   | 60 mm |
| Larghezza | 80 mm |

**Materiali**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Materiale  | Acrilonitrile-Butadiene-Stirene (ABS) |
| Colore     | Bianco                                |
| Codice RAL | 9001                                  |

**Protezione**

|   |      |
|---|------|
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP40 |

**Condizioni d'uso**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Temperatura d'esercizio | 5 - 60 °C |
|-------------------------|-----------|

**Adatto per**

|                                |
|--------------------------------|
| 06 TA-N 80x60 / 08 TA-EN 80x60 |
|--------------------------------|

**Sostenibilità**

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogenri               | Si |
| Conformità REACh – SVHC free | Si |
| Conformità ROHS              | Si |

**Illustrazioni | Disegni**

