



FWB41T1S

Coffret FWB,univers, 48 modules, classell, IP30, sans porte, 650x300x161mm,QC

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	En saillie

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Equipement**

Nombre de rails	4
Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Oui

**Capacité**

Nombre de modules	48
-------------------	----

**Fonctions**

Avec guide-câble	Oui
------------------	-----

**Dimensions**

Hauteur	650 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	165 mm
Hauteur d'encastrement	650 mm
Largeur de montage	300 mm

**Cache, porte**

Nombre de portes	0
Nombre de serrure de la porte	0

**Dimensions**

Profondeur de montage	161 mm
Nombre d'unités de largeur	12

**Cache, porte**

Type de poignée	Loquet rabattable
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Raccordement**

Nombre d'entrée de câbles	4
---------------------------	---

**Connectivité**

Type de montage	En saillie
-----------------	------------

**Matière**

Matière	Aacier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

**Equipement**

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

**Matière**

Résistant au rayonnement ultra-violet	Non
---------------------------------------	-----

**Sécurité**

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK05

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----