



WL0610



### lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - branco

#### Características técnicas

##### Intensidade de corrente

16 A

##### Instalação / montagem

Montagem Encastre

##### Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

##### Materiais

Cor Branco trânsito

Código RAL 9016

Acabamento Brilhante

Material Metal

Plástico

Tratamento Sem tratamento

##### Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

##### Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligaçāo com parafuso

##### Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

##### Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

##### Índice de proteção

Índice de proteção IP IP44

##### Arquitetura

Tipo de orgāo de comando Tecla simples

##### Intensidade de corrente

Corrente nominal 16 A

##### Textos

Modo de instalação Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Modo de comutação 1 polo

##### Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim