



WL0610



Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, bílá lesk lesk

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Dopravní bílá

Kód RAL 9016

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov

Umělá hmota Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchýtkou
Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami
Pro přišroubování

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ano

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano