



WL0612



**lumina - Interrup. simples 16A c/sinaliz - prata**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

16 A

**Instalação, montagem**

Montagem

Encastrar

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor

Prateado

Código RAL

9006

Acabamento

Mate

Material

Metal  
Plástico

Tratamento

Sem tratamento  
Envernizado

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento básico

**Conetividade**

Tipo de montagem

Montagem com garras  
Ligação com parafuso

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang)

1

**Dimensões**

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

**Corrente elétrica**

Corrente nominal

16 A

**Texto**

Modo de instalação

Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação

Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão

Sim

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs

Sim