



WL0612



Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, stříbrná mat

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 16 A

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Stříbrná

Kód RAL 9006

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov

Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Lakované

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

Konektivita

Druh montáže Upevnění příchýtkou

Šroubovací přípojka

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchýtkami

Pro přišroubování

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Ano

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano