




WL0613



## Spínač 1-pólový s podsvětlením, řazení 1, 16A/250V, černá mat

### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud 16 A

#### Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Černá

Kód RAL 9004

Povrchová úprava Matná

Materiál Kov  
Umělá hmota

Povrch Neošetřený  
Lakované

#### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění příchytkou  
Šroubovací přípojka

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

#### Rozměry

Rozměry 71 x 71 mm

Vestavěná hloubka 26 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 35 mm

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP44

#### Architektura

Řídící/ovládací prvek Jednonásobná klapka

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

#### Texty

Způsob montáže S rozpěrnými příchytkami  
Pro přišroubování

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Způsob zapojení 1pólový

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano