



ZB011W

Socle de raccordement, universZ, 500x300x205mm, classe II, IP54, 36 modules

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	4 côtés Fente
Résistance aux chocs IK	IK09

Equipement

Nombre de travée de large	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4

Installation, montage

Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Non

Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

Equipement

Nombre rangées	3
----------------	---

Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal	0 A
-------------------------	-----

Tension

Tension nominale	230 - 400 V
------------------	-------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----