



47753532

Utičnica, ŠUKO, 2-struka, sa pokl i poljem za nat, horizont, NŽ, W.1, p.bijela m

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm
Širina	147 mm
Visina	76 mm

Električna struja

Nazivna struja	16 A
----------------	------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montaža u zid/PŽ
---------------	------------------

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Materijali

Boja	Polarna bijela
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Obrada površine	Mat
RAL kod	9010

Napon

Nazivni napon	250 V
Nazivni napon	250 - 250 V

Oprema

Rotirani centralni umetak	Ne
Sa bravom	Ne
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje	Ne
Sa signalnom lampom	Ne
Sa zglobnim poklopcem	Da
Vrsta priključaa/utikača za utičnicu	SCHUKO

Poklopac, vrata

Vrsta poklopca	Samozatvarajući krilni poklopac, može biti zadržan u krajnjem položaju
----------------	--

Povezivost

Vrsta montaže	Montaža vijcima
Vrsta veze	Plug-in veza

Pribor

Ima polje za označavanje	Da
--------------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP55
Otpornost na udarce IK	IK05
Sa pojačanom zaštitom od kontakta	Ne

Tekst

Otisak	Bez otiska/natpisa
Označavanje	Sa poljem za označavanje
Ožičenje	Ožičeni umetci
Poklopac	Kompletno kućište
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama
Zaštita	Bez poboljšane zaštite od kontakta

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-15 - 30 °C
-------------------	-------------

Veza

Presjek vodiča	1,0 - 2,5 mm ²
Vrsta priključka/utikača	Stezaljka utikača

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da