



WH36582303A

robusto Einsatz: Typ 13 mit Steckklemmen mit IP21-Front für Kombination Grau

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Grau

RAL Nummer 7035

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 86 mm

Breite 86 mm

Tiefe 45 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 28 mm

Einbautiefe 17 mm

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Schweizer Norm Typ 13

Leiterquerschnitt 1.0 - 2.5 mm²

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Horizontal

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect
Steckanschluss
Federzug-Anschluss

Montageart Schraubbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose Schweizer Norm Typ 13

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Ja

Mit Signallampe Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Abdeckung, Tür

Deckelausführung Ohne Deckel

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Nein

Stoßfestigkeit IK IK07

Schutzart IP IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Funktionen

Mit Funktionsbeleuchtung	Nein
--------------------------	------

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein
--------------	------

Texte

Abdeckung	Zentralplatte
-----------	---------------

Schutz	Ohne erhöhten Berührungsschutz
--------	--------------------------------

Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
--------------	-------------------------------

Typ	Apparat Gr. I
-----	---------------

Geeignet für

robusto Aufputz / robusto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----
