



ZB015W

Socle de raccordement, universZ, 500x1300x205mm, classe II, IP54, 180 modules

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Profondeur | 205 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------------------|
| Indice de protection IP | IP54 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | 4 côtés Fente |
| Résistance aux chocs IK | IK09 |

Equipement

| | |
|--|----|
| Nombre de travée de large | 5 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 12 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|------------|
| Montage | En saillie |
| Adapté à un usage extérieur | Non |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Blanc pur |
| Code RAL | 9010 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Acier |

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
|----------------|---|

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 2 |
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-----|
| Courant assigné nominal | 0 A |
|-------------------------|-----|

Tension

| | |
|------------------|-------------|
| Tension nominale | 230 - 400 V |
|------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|