



HNB126H

Leistungsschalter Baugröße x250 4polig 40kA 125A TM

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom I _{cu} bei 400V AC IEC 60947-2	40 kA
Nennstrom bei 0°C nach IEC 60947	147,70 A
Nennstrom bei 10°C nach IEC 60947	142,20 A
Nennstrom bei 15°C nach IEC 60947	139,50 A
Nennstrom bei 20°C nach IEC 60947	136,70 A
Nennstrom bei 25°C nach IEC 60947	133,80 A
Nennstrom bei 30°C nach IEC 60947	131 A
Nennstrom bei 35 °C gemäß IEC 60947	128 A
Nennstrom bei 40 °C gemäß IEC 60947	125 A
Nennstrom bei 45°C nach IEC 60947	121,80 A
Nennstrom bei 50°C nach IEC 60947	118,70 A
Nennstrom bei 55°C nach IEC 60947	115,50 A
Nennstrom bei 5°C nach IEC 60947	145 A
Nennstrom bei 60 °C gemäß IEC 60947	112,20 A
Nennstrom bei 65°C nach IEC 60947	109 A
Nennstrom bei 70°C nach IEC 60947	105,60 A

Architektur

Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Gerätebauform	Festeinbau

Auslösung

Ansprechzeit beim Öffnen	10 ms
--------------------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
----------	------------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit U _{imp}	8000 V
Isolationsspannung U _i	800 V
Bemessungsbetriebsspannung U _e	220 - 415 V

Funktionen

Auslöseeinheit	TM A/A
----------------	--------

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	27,70 W
---------------------------------------	---------

Ausdauer

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP4X
--------------------------------	------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	35 - 150 mm ²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 185 mm ²

Einstellungen

Einstellbereich thermischer Auslöser xln	0,63 0,8 1
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	0 - 0 A

Kompatibilität

Geeignet für DIN Schiene	Nein
--------------------------	------

Installation, Montage

Einbau-/Anschlussort	Vorne
Nominales Drehmoment	12 - 12 Nm

Elektrische Hauptattribute

Auslösezeit magnetischer Auslöser	0 - 0 ms
-----------------------------------	----------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja