




BR651305HLAN

**BR65 vlakke hoek 68x130 mm, halogeenvrij, alulook**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|          |        |
|----------|--------|
| Hoogte   | 68 mm  |
| Breedte  | 130 mm |
| Meting a | 165 mm |

**Toebehoren**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

**Configuratie**

|             |    |
|-------------|----|
| Overlappend | Ja |
|-------------|----|

**Installatie, montage**

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Bodemperforatie | Nee |
|-----------------|-----|

**Materiaal**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiaal               | PC-ABS    |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt    |
| Kleur                   | Aluminium |

**Veiligheid**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

**Geschikt voor**

|            |  |
|------------|--|
| BRA 65x130 |  |
|------------|--|

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogeenvrij    | Ja |
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

