



BR651305HLAN

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	68 mm
Šířka	130 mm
Měření a	165 mm

**Příslušenství**

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

**Konfigurace**

Překrývání	Ano
------------	-----

**Instalace, montáž**

Perforace základny	Ne
--------------------	----

**Materiál**

Materiál	Bezhalogenový PC-ABS
Povrch	Lakované
Barva	Hliník

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnici RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

