



GD418SF



Kapsling förmonterad 4 x 18 moduler. Bestyckad med HB, JFB; DVB

#### Tekniska egenskaper

##### Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

##### Kapacitet

Antal moduler	72
---------------	----

##### Elektrisk ström

Märkström	63 A
-----------	------

##### Dimensioner

Djup	103 mm
Höjd	625 mm
Bredd	355 mm
Antal breddenheter	18

##### Skydd, dörr

Låsbar	Nej
Dörr/lock transparent	Nej

##### Material

RAL-kod	9010
Färg	Vit
Material	Plast

##### Utrustning

Antal ljusgrupper	15
Antal rader	4
Antal skenor	4
Med ringledningstransformator	Nej

##### Säkerhet

Slagtålighet IK	IK05
Kapslingsklass (IP)	IP30

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----