




47518982

Розетка з з/к з кришкою, біла, 16A/250B S.1

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Номінальна напруга 250 - 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Код RAL 1013

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 35 mm

Вбудована глибина 32 mm

Ємність

Кількість модулів 1

Безпека

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Сумісний із

Berker S.x/B.x

Sustainability

Відповідність RoHS Yes