



FZ002NM2

Vrata, desna, za univers IP44 500x550mm

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	469 mm
Širina	519 mm
Dubina	12 mm

Poklopac, vrata

Vrata/poklopac je proziran	Ne
Broj vrata ormara	1
Vrsta vrata ormara	Zaustavna vrata
Vrsta ručke	Ručica sa dizajnom šarke

Materijali

RAL kod	9010
Boja	Čista bijela
Materijal	Metal Plastika
Obrada	Neobrađeno

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP44
Vrsta zaključavanja	Bravica

Oprema

Broj sekcija u širinu	2
-----------------------	---

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da