



FZ002NM2

Dveře pravé s uzávěrem plastové pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP44

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	469 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Barva produktu	Bílá
Materiál	Kov Umělá hmota
Povrch	Neošetřený

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

Vybavení

Počet polí v šířce	2
Počet klíčů	1

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano