



FZ002NV1

Dveře pravé s uzávěrem perforované pro FWx/FP32/33/34/35x, 469x519 mm, IP30

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	469 mm
Šířka	519 mm
Hloubka	12 mm

Kryt, dveře

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Typ dveří rozvaděče	Ochranné dveře
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou
Počet zámků	1

Materiál

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Barva produktu	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

Architektura

Poloha dveří rozvaděče	Vpravo
------------------------	--------

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP3X
Typ uzamčení	Bez objímky proti zlomení

Vybavení

Počet polí v šířce	2
Počet řad v rozvaděči	3
Počet klíčů	1

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

