



GD418SMB



Kapsling media 625x355 (2-rader) med montageplåt. Tre uttag som standard

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkspänning 230 - 400 V

Installation, montering

Lämplig för utomhusinstallation Nej

Montering Utanpåliggande montering

Elektrisk ström

Märkström 63 A

Utrustning

Antal skenor 0

Antal rader 1

Antal sektioner i bredd 0

Med lås Nej

Har neutralanslutningsblock Nej

Kapacitet

Antal moduler 18

Funktioner

Har skyddshuvudbrytare Nej

Med kabelgenomföringar Ja

Dimensioner

Höjd 625 mm

Bredd 355 mm

Djup 103 mm

Skydd, dörr

Antal dörrar 0

Antal lås 0

Dimensioner

Antal breddenheter 18

Skydd, dörr

Dörr/lock transparent Nej

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Material

Material Plast

RAL-kod 9010

Färg Vit

Utrustning

Har jordanslutningsblock Nej

Har monteringsplatta Ja

Säkerhet

Skyddsklass Isoleringsklass I

Slagtålighet IK IK05

Kapslingsklass (IP) IP30

Låstyp Utan lås

Glödtråds test 850 °C

Skyddsklass med dörr IP40

Hållbarhet

REACH-SVHC fri

Ja