



WH36100300A



robusto S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter +IP55-Front für Kombinat. Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom 108 A

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Signalweiss
RAL Nummer 9003
Glanzgrad Matt
Werkstoff Thermoplast
Oberfläche Unbehandelt

Kenzeichnung

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung
Mit Krallenbefestigung Nein

Abmessungen

Abmessungen 86 x 86 mm
Einbautiefe 34 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm
Durchmesser 48 mm

Sicherheit

Schutzart IP IP55
Stoßfestigkeit IK IK07

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

Texte

Anschlussart Schalter mit Steckklemmen
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja