



DAS2452700ELN

**Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur d'installation	2,7 - 3,0 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	4300 - 4300 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

**Couvercle, porte**

Nombre de couvercles montables	2
--------------------------------	---

**Equipement**

Réglable	Oui
Portatifs	Non

**Câble**

Position d'entrée du câble	Dessus
----------------------------	--------

**Installation, montage**

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

**Matière**

Matériau	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Anodisé naturel

**Configuration**

Nombre de côtés pour l'installation	Double face
-------------------------------------	-------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

**Photos | dessins**

