



DAS2452700ELN

**Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 2,70-3m alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 132 mm                      |
| Largeur                    | 132 mm                      |
| Hauteur de montage         | 2,7 - 3,0 m                 |
| Réglage de la hauteur      | 300 mm                      |
| Section intérieure / utile | 4300 - 4300 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

**Plastron, porte**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 2 |
|----------------------|---|

**Équipement**

|              |     |
|--------------|-----|
| Réglable     | Oui |
| Est portable | No  |

**Câble**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Position de l'entrée de câble | Dessus |
|-------------------------------|--------|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Oui |
| Convient au montage au sol  | Oui |

**Matières**

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Aluminium |
| Traitement | Anodisé   |
| Couleur    | Aluminium |

**Configuration**

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Nombre de côtés pour l'installation | Double face |
|-------------------------------------|-------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

**Illustrations | dessins**

