



DAS2452700ELN

ΤΕΗΛΙΤ ΚΟΛΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2700-3000mm ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Βάθος	132 mm
Πλάτος	132 mm
Ύψος εγκατάστασης	2,7 - 3,0 m
Ρύθμιση ύψους	300 mm
Εσωτερική διατομή	4300 - 4300 mm ²
Σχήμα πόλου	Ορθογώνιο
Πλάτος καλύμματος	45 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός συναρμολογούμενων καπακιών	2
------------------------------------	---

Εξοπλισμός

Ρυθμιζόμενο	Ναι
Είναι φορητό	Όχι

Καλώδιο

Θέση εισόδου καλωδίου	Επάνω
-----------------------	-------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Δυνατότητα τοποθέτησης στην οροφή	Ναι
Κατάλληλο για επιδαπέδια τοποθέτηση	Ναι

Υλικά

Υλικό	Αλουμίνιο
Μεταχείριση	Ανοδιωμένο
Χρώμα	Αλουμίνιο

Ρύθμιση

Αριθμός πλευρών για εγκατάσταση	Διπλής πλευράς
---------------------------------	----------------

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

