



WH36100303A



**robusto S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter +IP55-Front für Kombination Grau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Schaltstrom 108 A

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Werkstoff**

Farbe Grau  
RAL Nummer 7035  
Glanzgrad Matt  
Werkstoff Thermoplast  
Oberfläche Unbehandelt

**Kenzeichnung**

Zusammenstellung Modulargerät für Installationsschalterprogramme

**Anschlussmöglichkeiten**

Montageart Schraubbefestigung  
Mit Krallenbefestigung Nein

**Abmessungen**

Abmessungen 86 x 86 mm  
Einbautiefe 34 mm  
Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm  
Durchmesser 48 mm

**Sicherheit**

Schutzart IP IP55  
Stoßfestigkeit IK IK07

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 10 A

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect Steckklemme

**Texte**

Anschlussart Schalter mit Steckklemmen  
Beleuchtung Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone  
Schaltart/Variante Serien-Wechselschalter S1

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja