



WH36100303A



robusto Interrupteur S1(3+3) 1x lumineux + face IP55 pour combinaison Gris

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation 108 A

Installation, montage

Montage Encastré

Tension

Tension nominale 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Gris
Code RAL 7035
Finition Mat
Matière Thermoplastique
Traitement de surface Non traité

Identification

Élément de base avec plaque d'adaptateur Dispositif modulaire pour les interrupteurs domestiques

Connectivité

Type de montage Fixation par vis
Avec fixation à griffes Non

Dimensions

Dimensions 86 x 86 mm
Profondeur de montage 34 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm
Diamètre 48 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP55
Résistance aux chocs IK IK07

Architecture

Type d'organe de commande Poussoir double

Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect
Borne de connexion

Textes

Type de raccordement Interrupteur avec bornes enfichables
Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui