



WH37140300D

FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom	10 A
-----------	------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	2

Werkstoff

Farbe	Weiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein

Abmessungen

Höhe	62.70 mm
Breite	37.50 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	33 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
-----------------------	--------------

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Texte

Aufdruck	Ohne Aufdruck
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

Geeignet für

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----