



WH37140300D



**FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom	10 A
-----------	------

**Spannung**

Nennspannung	230 V
--------------	-------

**Frequenz**

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Taste
Polanzahl	2

**Werkstoff**

Farbe	Weiss
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt
Transparent	Nein
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	20 %
Rückwand Innenseite	Matt

**Abmessungen**

Höhe	62.70 mm
Breite	37.50 mm
Tiefe	45 mm
Einbautiefe	12 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	33 mm

**Installation, Montage**

Montage auf	Unterputz Aufputz
-------------	----------------------

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte	Ohne
Anzahl der Tasten	2
Ausführung Taster	Serientaster
Mit Rückmeldekontakt	Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp	quickconnect
Mit Krallenbefestigung	Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ	Stecksockel
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld	Nein
-----------------------	------

**Texte**

Zentralstücke	Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster
Aufdruck	Ohne Aufdruck
Montageart	Einzel- und Kombinationsmontage
Beleuchtung	Beleuchtbar durch LED Leuchtpatrone

**Texte**

Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

**Geeignet für**

FLF-Aufputzmontage / FLF-Unterputzmontage

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja