



20441909



Temperaturregler, Schließer, m. Z.-Stk.,zeitgest. S.1/B.3/B.7 polarweiß,matt

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einstellungen

Sollwert Komforttemperatur 10 - 40 °C

Abmessungen

Höhe 71 mm

Breite 71 mm

Tiefe 42 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung 230 V AC

Spannung

Nennspannung 230 - 230 V

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom 10 A

Werkstoff

Farbe Polarweiß

Leistung

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby) 1,20 W

Einsatzbedingungen

Energieeffizienzklasse IV (2%)

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja